



reddot winner 2020




MOMENTUM SELECT

Mod. 5552

SPECIAL EDITION

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette



1 Elegant, timeless temples featuring a medium width design
Elegantes & zeitloses Bügeldesign mit mittelbreiten Proportionen
Un design de branches élégant et intemporel aux proportions modérées

2 Ultralight Accent Rings crafted from Silhouette's high-quality SPX®+ and modeled into modern, eye-catching shapes
Ultraleichte Accent Rings aus hochwertigem Silhouette Material SPX®+ in modernen, prägnanten Formen
Accent Rings ultraléger en SPX®+, le matériau haut de gamme de Silhouette, dans des formes modernes et affirmées

3 Pin-cision hinge technology, high precision, inspired by the craft of watchmaking
Pin-cision Scharniertechnologie, höchste Präzision, inspiriert aus dem Uhrenhandwerk
Technologie de charnière Pin-cision : précision maximale inspirée de l'horlogerie

4 Luxurious precious metal finishes, matte finished applications surrounded by a fine glossy edge
Luxuriöse Edelmetall-Oberflächen, matte Applikationen umschlossen von einer feinen Glanzkante
Une surface luxueuse en métal noble, avec des applications mates, le tout encadré par de fins bords brillants

5 Perfect fit, unparalleled comfort, adjustable and trimmable titanium temples
Perfekter Sitz, hoher Tragekomfort, anpassbarer und kürzbarer Titan-Bügel
Maintien parfait, excellent confort de port, branches en titane ajustables et raccourçissables

CHASSIS

GARNITUR / KIT

Frame made of High-Tech Titanium with parts of SPX®+
 Brillenfassung aus High-Tech Titan mit Teilen aus SPX®+
 Monture en titane high-tech avec parties en SPX®+



X	
17	135
19	140
21	140

ASSORTMENT DEMOS

SORTIMENT DEMOS / ASSORTIMENT DEMOS

Mod.	Lens, Linse, Lentille	Size, Größe, Taille	7520 Gold / Black	Chassis, Garnitur, Kit
5552/JX		53/17/135 55/17/135		5552 70 17/35 19/40 21/40
5552/JY		53/17/135 55/17/135		
5552/JV		48/20*/140 50/20*/140		
5552/JW		50/21/140 52/21/140		

* bridge size is / Steggröße ist / taille du pont: 21



Glazed models are only available in one colour and in one size (see schema).

Verglaste Modelle sind jeweils nur in einer Farbe und in einer Größe erhältlich (siehe Tabelle).

Les montures percées sont montées avec une forme de verres prédéfinie et ne sont disponibles qu'en une seule couleur et en une seule taille (voir tableau).

COLOUR

FARBE / COULEUR



Col. / 7520 GOLD/BLACK

Accent Ring:

Metal parts:

Temple ends:

Temple tips:

Decoration ring:

Accent Ring / Accent Ring:

Metalteile / Parties en métal:

Bügelenden / Manchons:

Bügelabschluss / Embouts des machons:

Dekorring / Anneau de décoration:

black matte

gold shiny with application transparent matte

black matte

black matte

gold shiny

schwarz matt

gold glänzend mit Applikation transparent matt

schwarz matt / noir mat

schwarz matt / noir mat

gold glänzend / doré brillant

SHAPES

SCHEIBENFORMEN / FORMES

Mod. 5552 / JX-7520

GOLD / BLACK



53 x 46 (19,20 cm ²)	58	17	135
55 x 48 (20,68 cm ²)	61	17	135

Mod. 5552 / JY-7520

GOLD / BLACK



53 x 38 (16,40 cm ²)	58	17	135
55 x 39 (17,67 cm ²)	61	17	135

Mod. 5552 / JV-7520

GOLD / BLACK



* bridge size is / Steggröße ist / taille du pont: 21

48 x 45 (17,07 cm ²)	49	20*	140
50 x 47 (18,52 cm ²)	52	20*	140

Mod. 5552 / JW-7520

GOLD / BLACK



50 x 41 (17,23 cm ²)	53	21	140
52 x 42 (18,64 cm ²)	55	21	140

GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth: Nuttiefe/Profondeur de rainure:	0,6 mm
Groove-width: Nutbreite/Largeur de rainure:	0,8 mm
Basis curve frame: Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	5
Basis curve lens: Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	3-6
Minimum thickness of lens rim: Minimale Glasranddicke/Verre:	1,8 - 2,0 mm



Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



THE ONENESS OF LENSES, FRAMES AND SERVICE.
DIE EINHEIT AUS GLÄSERN, FASSUNG UND SERVICE.
QUAND VERRES, MONTURE ET SERVICE NE FONT QU'UN.

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE




B 5552
BM 632
135 mm
140 mm



GK 286



ST 85 hinge pins
BLS 108 hinge sleeves



MST 943
BA 906
BLS 58



BLS 85
SP 96

Please download OMA data from the media hub.
Bitte OMA Daten aus dem Media Hub laden.
Téléchargez les fichiers OMA depuis le Media Hub




Demo Lenses
STG 72

Please download OMA data from the media hub.
Bitte OMA Daten aus dem Media Hub laden.
Téléchargez les fichiers OMA depuis le Media Hub


We recommend base curve 5, other curves possible
Wir empfehlen Basiskurve 5, andere Basiskurven möglich
Nous recommandons une base 5, autres courbes possible

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT



P 0036
universal mounting-box
Universal-Montage-Box
boîte de montage universelle



Case SHE 246
Cleaning cloth PL 37
Cardboard box FK 104-3
Rubber ring MH3
(for Shapes GY + JV)
Leaflet ZE 277



$n \geq 1,6$
(+ PC, Trivex)

METAL PARTS SURFACE

OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES

Col. / 7520

gold plated, with lacquer finish
vergoldet, mit Lackfinish
plaqué or, avec finition vernie

MATERIAL

MATERIAL / MATÉRIAUX

Frame made of High-Tech Titanium
with parts of SPX®+
Brillenfassung aus High-Tech Titan
mit Teilen aus SPX®+
Monture en titane high-tech avec
parties en SPX®+



THE ONENESS OF LENSES, FRAMES AND SERVICE.
DIE EINHEIT AUS GLÄSERN, FASSUNG UND SERVICE.
QUAND VERRES, MONTURE ET SERVICE NE FONT QU'UN.



TRY ON GLASSES ONLINE
ONLINE ANPROBIEREN
ESSAYER EN LIGNE