



LITE WAVE

Mod. 5556

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette

COLOURS

FARBEN / COULEURS



Col. / 75 4540 CASUAL DENIM

Front: denim blue silky matte
Temples: denim blue silky matte
Decoration: dark blue matte
Temple ends: dark blue matte
Temple tips: silver matte

Mittelteil / Face: jeansblau seidenmatt / jeans bleu satiné mat
Bügel / Branches: jeansblau seidenmatt / jeans bleu satiné mat
Dekor / Décoration: dunkelblau matt / bleu foncé mat
Bügelenden / Manchons: dunkelblau matt / bleu foncé mat
Bügelabschluss / Embouts des machons: silber matt / argenté mat



Col. / 75 6560 ENERGETIC BEETROOT

Front: ruthenium silky matte
Temples: ruthenium silky matte
Decoration: beetroot matte
Temple ends: beetroot matte
Temple tips: titanium matte


Mittelteil / Face: ruthenium seidenmatt / ruthénium satiné mat
Bügel / Branches: ruthenium seidenmatt / ruthénium satiné mat
Dekor / Décoration: rote Beete matt / betterave rouge mat
Bügelenden / Manchons: rote Beete matt / betterave rouge mat
Bügelabschluss / Embouts des machons: titan matt / titane mat



Col. / 75 7530 TIMELESS GOLD

Front: gold silky matte
Temples: gold silky matte
Decoration: black matte
Temple ends: black matte
Temple tips: gold matte

Mittelteil / Face: gold seidenmatt / doré satiné mat
Bügel / Branches: gold seidenmatt / doré satiné mat
Dekor / Décoration: schwarz matt / noir mat
Bügelenden / Manchons: schwarz matt / noir mat
Bügelabschluss / Embouts des machons: gold matt / doré mat



Col. / 75 9040 PURE BLACK

Front: black silky matte
Temples: black silky matte
Decoration: black matte
Temple ends: black matte
Temple tips: black matte

Mittelteil / Face: schwarz seidenmatt / noir satiné mat
Bügel / Branches: schwarz seidenmatt / noir satiné mat
Dekor / Décoration: schwarz matt / noir mat
Bügelenden / Manchons: schwarz matt / noir mat
Bügelabschluss / Embouts des machons: schwarz matt / noir mat

GROOVED GLAZING

NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure


Groove-depth:
Nuttiefe/Profondeur de rainure: 0,7 mm

Groove-width:
Nutbreite/Largeur de rainure: 0,8 mm

Basis curve frame:
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture: 5

Basis curve lens:
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre: < 5

Minimum thickness of lens rim:
Minimale Glasranddicke/Verre: 2,2 mm



Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

Linse von hinten einsetzen!


Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



THE ONENESS OF LENSES, FRAMES AND SERVICE.
DIE EINHEIT AUS GLÄSERN, FASSUNG UND SERVICE.
QUAND VERRES, MONTURE ET SERVICE NE FONT QU'UN.


 54 x 40 (17,85 cm²)
 56 x 41 (19,20 cm²)



 60
 62


 15
 16


 140
 145


SPARE PARTS


ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

 B 5556
 BM 620-1
 140 mm
 145 mm

 GK 278-1

 AC 525

 BLS 85
 SP 96 GL

 Demo Lenses
 STG 72


 Demo Lenses
 STG 70


We recommend base curve 5, other curves possible
 Wir empfehlen Basiskurve 5, andere Basiskurven möglich
 Nous recommandons une base 5, autres courbes possible


EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

 P.0036
 universal mounting-box
 Universal-Montage-Box
 boîte de montage universelle

 AC 542 Demontage tool

 Case SHE 246
 Cleaning cloth PL 37
 Cardboard box FK 104-3
 Rubber ring MH3
 Technical info VH 92

 n ≥ 1,6
 (+ PC, Trivex)

METAL PARTS SURFACE

OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES

Col. / 75 4540, 9040
 with colour- and lacquer finish
 mit Farbfinish und Lackbeschichtung
 avec couleur de finition et couche de vernis

Col. / 75 6560
 ruthenium plated, with lacquer finish
 mit Ruthenium beschichtet, mit Lackfinish
 plaqué en ruthenium, avec finition vernie

Col. / 75 7530
 gold plated, with lacquer finish
 vergoldet, mit Lackfinish
 plaqué or, avec finition vernie

MATERIAL

MATERIAL / MATÉRIAUX

Frame made of High-Tech Titanium
 with parts of SPX®+
 Brillenfassung aus High-Tech Titan
 mit Teilen aus SPX®+
 Monture en titane high-tech avec
 parties en SPX®+



THE ONENESS OF LENSES, FRAMES AND SERVICE.
 DIE EINHEIT AUS GLÄSERN, FASSUNG UND SERVICE.
 QUAND VERRER, MONTURE ET SERVICE NE FONT QU'UN.



TRY ON GLASSES ONLINE
 ONLINE ANPROBIEREN
 ESSAYER EN LIGNE