

TITAN ACCENT SHADES

Mod. 8174



Col. / 75 3530 ROSE GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
GLOSSY ROSE MIRROR

Col. / 75 3630 ROSE GOLD
TRICOLOR GREEN



Col. / 75 7000 RHODIUM
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY

Col. / 75 7530 GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT



Metal frame made of High-Tech Titanium

Lenses: polycarbonate

Curving: base 6

100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung aus High-Tech Titan

Gläser: Polycarbonat

Wölbung: Base 6


100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en métal en Titane high-tech

Verres: polycarbonate

Courbure: base 6

Protection de 100 % de UV A, B, C




GROOVED GLAZING

NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with nylon-groove

Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen
 Taillage des verres optiques avec rainure nylon

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Groove-depth: Nuttiefe/Profondeur de rainure: | 0,5 mm |
| Groove-width: Nutbreite/Largeur de rainure: | 0,6 mm |
| Basis curve frame: Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture: | 5B |
| Basis curve lens: Basiskurve Linse/Courbure de base du verre: | 4-6 B |
| Minimum thickness of lens rim: Minimale Glasranddicke/Verre: | 1,8 - 2,0 mm |



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre

Transfer shape only via formers or OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!

Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing

für optische Verglasung

pour le montage des verres correcteurs



SOG 146/541 clear lens 6 base
 BLS 58 L 20 rosa

B 8174 BM 527 GK 282
 incl. GK 282,
 BLS 56



BLS 48 X SP 96 GL BLS 85



EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 118-3

Case SHE 181-3

Microfibre bag SHS 32

Certificate ZE 344

Silhouette pliers
 mounting box P0036:

