

ACCENT SHADES

Mod. 8730



Col. / 75 9030 BLACK / GOLD
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREY



Col. / 75 9110 BLACK / SILVER
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
SILVER MIRROR GRADIENT



Col. / 75 9230 BROWN / GOLD
CLASSIC BROWN GRADIENT



Col. / 75 9360 BLACK / GREY
SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT®
POL GREEN



Metal frame made of High-Tech Titanium

Lenses: polycarbonate

Curving: base 6

100 % UV A-, B-, C-protection

Metallfassung aus High-Tech Titan

Gläser: Polycarbonat

Wölbung: Base 6



100 % UV A-, B-, C-Schutz

Monture en métal en Titane high-tech

Verres: polycarbonate

Courbure: base 6

Protection de 100 % de UV A, B, C




GROOVED GLAZING

NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with nylon-groove

Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen
 Taillage des verres optiques avec rainure nylon

Groove-depth: Nuttiefe/Profondeur de rainure:	0,7 mm
Groove-width: Nutbreite/Largeur de rainure:	0,8 mm
Basis curve frame: Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	5B
Basis curve lens: Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim: Minimale Glasranddicke/Verre:	1,8 - 2,0 mm



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

Linse von hinten einsetzen!

Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insérez le verre par l'arrière!

Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre


Transfer shape only via formers or OMA-files!

Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!

Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



for optical glazing

für optische Verglasung

pour le montage des verres correcteurs



SOG 146/541 clear lens

BLS 58

glazing instructions VH 85

B 8730 BM 642 GK 294



BLS 85 ✕ SP 96 GL



✕ BLS 56

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

Cardboard box FK 107-3

Case SHE 239

Microfibre bag SHS 32

Certificate ZE 344

Silhouette pliers
 mounting box P0036:

