

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

INSERÇÃO ÓPTICA

1558, 1559, 1562, 2884, 2886, 2891

SPX „IN-LINE“-Glazing | Urban Lite

Inserção a frio

– Recomendações para lentes graduadas:

- Base 5 ajusta-se melhor
- Permite outras bases de curvatura (3 - 6)
- Micas HIX 1,6 ou maiores
- Espessura mínima da lente 1,8 - 2,0mm

SPX „IN-LINE“-Glazing | Urban Lite



SPX-inserção a frio | Urban Lite


Atenção: devido ao diametro minimalista da frente da armação, NÃO DEVERÁ aquecê-la em qualquer circunstância!!!

1. Insira as lentes por trás!

Nota: montar pela frente pode partir a lente



2. Insira a parte superior da lente na ranhura da armação



3. Insira a parte lateral da lente na armação



4. Por fim insira a “parte nasal” da armação sobre a lente

