



MOSAIC NYLOR

Mod. 5492

Try it. Wear it. Love it.

Silhouette

ICONIC EYEWEAR MADE IN AUSTRIA. SINCE 1964.

COLOURS

FARBEN / COULEURS



Col. / 00 6050 RHODIUM

Front:	rhodium shiny
Temples:	rhodium shiny with laser texture
Hinge-disc:	black
Temple ends:	black
Temple tips:	silver shiny

Mittelteil / Face:	rhodium glänzend / rhodium brillant
Bügel / Branches:	rhodium glänzend mit Lasertextur rhodium brillant avec texture laser

Scharnierscheibe / Disque de charnière:	schwarz / noir
Bügelenden / Manchons:	schwarz / noir
Bügelabschluss / Embouts des machons:	silber glänzend / argenté brillant




Col. / 20 6051 GOLD

Front:	gold shiny
Temples:	gold shiny with laser texture
Hinge-disc:	black
Temple ends:	black
Temple tips:	gold shiny

Mittelteil / Face:	gold glänzend / doré brillant
Bügel / Branches:	gold glänzend mit Lasertextur doré brillant avec texture laser

Scharnierscheibe / Disque de charnière:	schwarz / noir
Bügelenden / Manchons:	schwarz / noir
Bügelabschluss / Embouts des machons:	gold glänzend / doré brillant



Col. / 60 6052 RUTHENIUM

Front:	ruthenium shiny
Temples:	ruthenium shiny with laser texture
Hinge-disc:	black
Temple ends:	black
Temple tips:	titanium shiny

Mittelteil / Face:	ruthenium glänzend / ruthénium brillant
Bügel / Branches:	ruthenium glänzend mit Lasertextur ruthénium brillant avec texture laser

Scharnierscheibe / Disque de charnière:	schwarz / noir
Bügelenden / Manchons:	schwarz / noir
Bügelabschluss / Embouts des machons:	titan glänzend / titane brillant

GROOVED GLAZING

NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with nylon-groove

Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure nylon


Groove-depth:
Nuttiefe/Profondeur de rainure: 0,4 - 0,5 mm

Groove-width:
Nutbreite/Largeur de rainure: 0,7 mm

Basis curve frame:
Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture: 5

Basis curve lens:
Basiskurve Linse/Courbure de base du verre: 3-6

Minimum thickness of lens rim:
Minimale Glasranddicke/Verre: 1,8 - 2,0 mm



Insert lens from behind!

Note: mounting from the front could crack the lens

Linse von hinten einsetzen!


Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

Insérez le verre par l'arrière!


Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



THE ONENESS OF LENSES, FRAMES AND SERVICE.
DIE EINHEIT AUS GLÄSERN, FASSUNG UND SERVICE.
QUAND VERRES, MONTURE ET SERVICE NE FONT QU'UN.



53 x 37 (16,19 cm²)
55 x 38 (17,44 cm²)



58
61



19
19



135
145

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



GK 224



NY 2

lower nylon thread
Unterfaden
fil de nylon inférieur



BLS 85
SP 96



Demo Lenses
STG 85 incl. BLS 67



F 5492 53
F 5492 55

We recommend base curve 5, other curves possible
Wir empfehlen Basiskurve 5, andere Basiskurven möglich
Nous recommandons une base 5, autres courbes possible

EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT



Case SHE 224
Cleaning cloth PL 18-3
Cardboard box FK 149 /
cover FK 149-1
Certificates ZE 310, 311, 312



n ≥ 1,6
(+ PC, Trivex)

METAL PARTS SURFACE

OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES

All Elegance metal surfaces have a high valued 23 carat multilayered gold plated finish

Alle Elegance Metaloberflächen haben eine hochwertige mehrschichtige 23 Karat Vergoldung

Toutes les surfaces métalliques Elegance sont plaquées or 23 carats avec des multicouches de haute qualité

MATERIAL

MATERIAL / MATÉRIÉL

Frame made with parts of High-Tech Titanium and SPX®+

Fassung mit Teilen aus High-Tech Titan und SPX®+

Monture avec parties en Titane high-tech et SPX®+



THE ONENESS OF LENSES, FRAMES AND SERVICE.
DIE EINHEIT AUS GLÄSERN, FASSUNG UND SERVICE.
QUAND VERRÉS, MONTURE ET SERVICE NE FONT QU'UN.