

Silhouette
 ICONIC EYEWEAR MADE IN AUSTRIA. SINCE 1964.

Mod. 1586


SPX ILLUSION NYLOR / Mod. 1586

SILHOUETTE
 VISION
 SENSATION®
 LENSES



SPARE PARTS
 ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

Boxing System / Kastensystem / Système de castes


			
51 x 38 (15,72 cm²) 53 x 40 (16,97 cm²)	55 57	16 16	130 135

 B 1586
 BC 658
 130 mm
 135 mm


 GK 224

 BLS 85
 SP 96

 Demo Lenses
 STG 72

 n ≥ 1,6
 (+ PC, Trivex)


 F 1586 51 0000 0000
 F 1586 53 0000 0000

 NY 2 lower nylon thread
 Unterfaden
 fil de nylon inférieur

AP 11 (fixation for nylon thread)

We recommend base curve 5, other curves possible
 Wir empfehlen Basiskurve 5, andere Basiskurven möglich
 Nous recommandons base 5, autres courbes possible

 SHE 153-2

 Cardboard Box FK 104-3
 Cleaning cloth PL 18

technical instructions VH 77
 MH3 rubber ring

glazing tool VGLH 3

Mod. 1586

SPX®+ frame with parts made of High Tech Titanium

SPX®+ Fassung mit Teilen aus High Tech Titan

Monture en SPX®+ avec parties en High Tech Titanium

METAL PARTS SURFACE / OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES

Col. /4010, 4510, 4610
 titanium plated, with lacquer finish
 mit Titan beschichtet, mit Lackfinish
 plaqué en titane, avec finition vernie

Col. /6030
 gold plated, with lacquer finish
 vergoldet, mit Lackfinish
 plaqué-or, avec finition vernie


SPX ILLUSION NYLOR

specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints
 technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

www.silhouette.com



Col. / 4010
PLUM
front: plum shiny
temples: plum shiny
temple ends: dark plum
temple tips: silver shiny



Col. / 4510
CORNFLOWER BLUE
front: cornflower blue shiny
temples: cornflower blue shiny
temple ends: teal
temple tips: silver shiny



Col. / 4610
LILAC
front: lilac matte
temples: lilac matte
temple ends: lilac
temple tips: silver matte



Col. / 6030
HAVANNA MARSALA
front: amber marble matte
temples: brown matte
temple ends: marsala
temple tips: gold matte

IN-LINE GLAZING

Milling of optical lenses with nylon-groove


Groove-depth:	0,55 mm
Groove-width:	0,7 mm
Basis curve frame:	5B
Basis curve lens:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm

Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen

Nuttiefe:	0,55 mm
Nutbreite:	0,7 mm
Basiskurve Fassung:	5B
Basiskurve Linse:	4-6 B
Minimale Glasranddicke:	1,8 - 2,0 mm

Taillage des verres optiques avec rainure nylon

Profondeur de rainure:	0,55 mm
Largeur de rainure:	0,7 mm
Courbure de base de la monture:	5B
Courbure de base du verre:	4-6 B
Verre:	1,8 - 2,0 mm



ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!
ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!
ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Transfer shape only via formers or OMA-files!
 Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!
 Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

Insert lens from behind!
 Note: mounting from the front could crack the lens
 Linse von hinten einsetzen!
 Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens
 Insérez le verre par l'arrière!
 Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



NEW - NEU - NOUVEAU

The sensation of perfect vision. PREMIUM LENSES MADE BY SILHOUETTE.
 Die Sensation perfekten Sehens. HOCHWERTIGE GLÄSER AUS DEM HAUSE SILHOUETTE.
 La sensation d'une expérience visuelle parfaitement aboutie. DES VERRÉS HAUT DE GAMME PAR SILHOUETTE.