

Silhouette[®]
AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

Mod. 1581



URBAN FUSION

URBAN FUSION / Mod. 1581

SPARE PARTS
ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

Boxing System / Kastensystem / Système de castes

51 x 39 (16,16 cm ²)	54	17	135
53 x 40 (17,45 cm ²)	56	18	135



B 1581
BC 672
135 mm



GK 273



BLS 85
SP 96



F 1581 51 0000 0000
F 1581 53 0000 0000



Demo Lenses
STG 72



n ≥ 1,6
(+ PC, Trivex)



SHE 195



Cleaning cloth PL 18
Cardboard Box FK 113-3

technical instructions VH 77
MH3 rubber ring

sticker in-line glazing ET 156
sticker if award 2017 ET 158
glazing tool VGLH 3+TP 65

METAL PARTS SURFACE / OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES

Mod. 1581

SPX[®]+ frame with parts made of High Tech Titanium

SPX[®]+ Fassung mit Teilen aus High-Tech Titan

Monture en SPX[®]+ avec parties en High Tech Titanium

Col. /9000

rhodium plated, with lacquer finish
rhodiniert, mit Lackfinish
rhodié, avec finition vernie

Col. /3020, 6520, 9020

gold plated, with lacquer finish
vergoldet, mit Lackfinish
plaqué-or, avec finition vernie

Col. /4540, 5540

with colour- and lacquer-finish
mit Farbfinish und Lackbeschichtung
avec couleur de finition vernie

specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

www.silhouette.com

Property of Silhouette / © Silhouette

K 1581 00 0000 0000

COLOURS
FARBEN / COULEURS



Col. / 3020
CHERRY RED
SPX front and temples: cherry red matte
metal eye rim and hinge: rose gold silky matte
temple ends: cherry red
temple tips: rose gold matte



Col. / 4540
VELVET BLUE
SPX front and temples: velvet blue matte
metal eye rim and hinge: blue silky matte
temple ends: dark blue
temple tips: silver matte




Col. / 5540
SLATE GREEN
SPX front and temples: slate green matte
metal eye rim and hinge: brass silky matte
temple ends: dark green
temple tips: brass matte




Col. / 6520
OPAL GREY
SPX front and temples: opal grey matte
metal eye rim and hinge: rose gold silky matte
temple ends: dark grey
temple tips: rose gold matte



Col. / 9000
BLACK SILVER
SPX front and temples: black matte
metal eye rim and hinge: rhodium silky matte
temple ends: black
temple tips: silver matte



Col. / 9020
BLACK GOLD
SPX front and temples: black matte
metal eye rim and hinge: gold silky matte
temple ends: black
temple tips: gold matte



NEW – DOUBLE-DIGIT AND DESCRIPTIVE COLOUR CODE
Each colour group will in future have a double-digit number range, e.g. Transparent 10-14, Red 30-34, etc. Please refer to the colour circle below for details. However, the same number in the colour code does NOT mean the same colour tone.


NEU – 2-STELLIGER UND „SPRECHENDER“ FARBCODE
Künftig hat jede Farbgruppe einen 2-stelligen Zahlenbereich, z.B. Transparent 10-14, Rot 30-34 etc. Details dazu im unten abgebildeten Farbkreis. Gleiche Nummer im Farbcode bedeutet jedoch NICHT gleicher Farbton.

NOUVEAU – CODE COULEUR « PARLANT » À DEUX CHIFFRES
À l'avenir, chaque groupe de couleur portera un code à deux chiffres, par ex. transparent 10-14, rouge 30-34 etc. Plus de détails à ce sujet dans le cercle chromatique dessiné ci-dessous. Les mêmes numéros de code couleur ne signifient cependant PAS que la nuance est la même.

NEW ITEM NUMBERS

NEUE ARTIKELNUMMERN / NOUVEAUX NUMÉROS D'ARTICLE

EXAMPLE
BEISPIEL
EXEMPLE



Model Modell Modèle	Colour code/Surface Farbcode/Oberfläche Code couleur/surface	Size Größe Taille
1581	75 4540	51 17
	Fullrim-Code Vollrand-Code Monture intégrale	

Milling of optical lenses with nylon-groove

Groove-depth:	0,4 - 0,5 mm
Groove-width:	0,7 mm
Basis curve frame:	5B
Basis curve lens:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm


Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen

Nutttiefe:	0,4 - 0,5 mm
Nutbreite:	0,7 mm
Basiskurve Fassung:	5B
Basiskurve Linse:	4-6 B
Minimale Glasranddicke:	1,8 - 2,0 mm

Taillage des verres optiques avec rainure nylon

Profondeur de rainure:	0,4 - 0,5 mm
Largeur de rainure:	0,7 mm
Courbure de base de la monture:	5B
Courbure de base du verre:	4-6 B
Verre:	1,8 - 2,0 mm

IN-LINE GLAZING



Transfer shape only via formers or OMA-files!
Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!
Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!
ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!
ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insert lens from behind!
Note: mounting from the front could crack the lens.
Linse von hinten einsetzen!
Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens.
Insérez le verre par l'arrière!
Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



NEW – NEU – NOUVEAU

The sensation of perfect vision. PREMIUM LENSES MADE BY SILHOUETTE.
Die Sensation perfekten Sehens. HOCHWERTIGE GLÄSER AUS DEM HAUSE SILHOUETTE.
La sensation d'une expérience visuelle parfaitement aboutie. DES VERRÉS HAUTE DE GAMME PAR SILHOUETTE.