


Silhouette[®]
AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

Mod. 1582



URBAN FUSION

URBAN FUSION / Mod. 1582

SPARE PARTS
ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

Boxing System / Kastensystem / Système de castes

51 x 36 (14,67 cm ²)	53	17	135
53 x 37 (15,84 cm ²)	55	18	135



B 1582
BC 672
135 mm



GK 273



BLS 85
SP 96



F 1582 51 0000 0000
F 1582 53 0000 0000



Demo Lenses
STG 72



n ≥ 1,6
(+ PC, Trivex)



SHE 195



Cleaning cloth PL 18
Cardboard Box FK 113-3

technical instructions VH 77
MH3 rubber ring

sticker in-line glazing ET 156
sticker if award 2017 ET 158
glazing tool VGLH 3+TP 65

METAL PARTS SURFACE / OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES

Mod. 1582

SPX[®]+ frame with parts made of High Tech Titanium

SPX[®]+ Fassung mit Teilen aus High-Tech Titan

Monture en SPX[®]+ avec parties en High Tech Titanium

Col. /9000

rhodium plated, with lacquer finish
rhodiniert, mit Lackfinish
rhodié, avec finition vernie

Col. /3520, 6120, 9020

gold plated, with lacquer finish
vergoldet, mit Lackfinish
plaqué-or, avec finition vernie


Col. /4040, 4540

with colour- and lacquer-finish
mit Farbfinish und Lackbeschichtung
avec couleur de finition vernie


specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

www.silhouette.com


COLOURS
FARBEN / COULEURS



Col. / 3520
SALMON
SPX front and temples: salmon matte
metal eye rim and hinge: rose gold silky matte
temple ends: salmon
temple tips: rose gold matte




Col. / 4040
MAGENTA
SPX front and temples: magenta matte
metal eye rim and hinge: magenta silky matte
temple ends: magenta
temple tips: silver matte




Col. / 4540
VELVET BLUE
SPX front and temples: velvet blue matte
metal eye rim and hinge: blue silky matte
temple ends: dark blue
temple tips: silver matte



Col. / 6120
MAHOGANY
SPX front and temples: mahogany matte
metal eye rim and hinge: rose gold silky matte
temple ends: mahogany
temple tips: rose gold matte



Col. / 9000
BLACK SILVER
SPX front and temples: black matte
metal eye rim and hinge: rhodium silky matte
temple ends: black
temple tips: silver matte



Col. / 9020
BLACK GOLD
SPX front and temples: black matte
metal eye rim and hinge: gold silky matte
temple ends: black
temple tips: gold matte



NEW – DOUBLE-DIGIT AND DESCRIPTIVE COLOUR CODE
Each colour group will in future have a double-digit number range, e.g. Transparent 10-14, Red 30-34, etc. Please refer to the colour circle below for details. However, the same number in the colour code does NOT mean the same colour tone.


NEU – 2-STELLIGER UND „SPRECHENDER“ FARBCODE
Künftig hat jede Farbgruppe einen 2-stelligen Zahlenbereich, z.B. Transparent 10-14, Rot 30-34 etc. Details dazu im unten abgebildeten Farbkreis. Gleiche Nummer im Farbcod bedeutet jedoch NICHT gleicher Farbton.

NOUVEAU – CODE COULEUR « PARLANT » À DEUX CHIFFRES
À l'avenir, chaque groupe de couleur portera un code à deux chiffres, par ex. transparent 10-14, rouge 30-34 etc. Plus de détails à ce sujet dans le cercle chromatique dessiné ci-dessous. Les mêmes numéros de code couleur ne signifient cependant PAS que la nuance est la même.

NEW ITEM NUMBERS

NEUE ARTIKELNUMMERN / NOUVEAUX NUMÉROS D'ARTICLE

EXAMPLE
BEISPIEL
EXEMPLE



Model Modell Modèle	Colour code/Surface Farbcode/Oberfläche Code couleur/surface	Size Größe Taille
1582	75 4540	51 17
	Fullrim-Code Vollrand-Code Monture intégrale	

Milling of optical lenses with nylon-groove

Groove-depth:	0,4 - 0,5 mm
Groove-width:	0,7 mm
Basis curve frame:	5B
Basis curve lens:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm


Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen

Nutttiefe:	0,4 - 0,5 mm
Nutbreite:	0,7 mm
Basiskurve Fassung:	5B
Basiskurve Linse:	4-6 B
Minimale Glasranddicke:	1,8 - 2,0 mm

Taillage des verres optiques avec rainure nylon

Profondeur de rainure:	0,4 - 0,5 mm
Largeur de rainure:	0,7 mm
Courbure de base de la monture:	5B
Courbure de base du verre:	4-6 B
Verre:	1,8 - 2,0 mm

IN-LINE GLAZING



Transfer shape only via formers or OMA-files!
Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!
Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!
ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!
ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insert lens from behind!
Note: mounting from the front could crack the lens
Linse von hinten einsetzen!
Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens
Insérez le verre par l'arrière!
Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



NEW – NEU – NOUVEAU

The sensation of perfect vision. PREMIUM LENSES MADE BY SILHOUETTE.
Die Sensation perfekten Sehens. HOCHWERTIGE GLÄSER AUS DEM HAUSE SILHOUETTE.
La sensation d'une expérience visuelle parfaitement aboutie. DES VERRÉS HAUTE DE GAMME PAR SILHOUETTE.