


Silhouette
 ICONIC EYEWEAR MADE IN AUSTRIA. SINCE 1964.

Mod. 2901

URBAN LITE / Mod. 2901

Boxing System / Kastensystem / Système de castes


 47 x 43 (15,98 cm²)
 49 x 45 (17,36 cm²)



 48
 49



 18
 18


 145
 150

SILHOUETTE
 VISION
 SENSATION®
 LENSES



 B 2901
 BM 596
 145 mm
 150 mm


 GK 224

SPARE PARTS


ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

 F 2901 47 0000 0000
 F 2901 49 0000 0000

 Demo Lenses
 STG 72

 n ≥ 1,6
 (+ PC, Trivex)

 SHE 153-2

 Clearing cloth PL 18
 Cardboard box FK 104-3

Mod. 2901

SPX®+ frame with metal temples made of High Tech Titanium

SPX®+ Fassung mit Metallbügel aus High Tech Titan

Monture en SPX®+ avec branches en High Tech Titan

METAL PARTS SURFACE / OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES

Col. /10-6209
 titanium plated, with lacquer finish
 mit Titanium beschichtet, mit Lackfinish
 plaqué en titane, avec finition vernie

Col. /40-6050, 6051, 6058, 6104, 6105, 6202
 with colour- and lacquer-finish
 mit Farbfinish und Lackbeschichtung
 avec couleur de finition vernie

Col. /30-6201, 6210
 gold plated, with lacquer finish
 vergoldet, mit Lackfinish
 plaqué-or, avec finition vernie

Col. /60-6055, 6106
 ruthenium plated, with lacquer finish
 mit Ruthenium beschichtet, mit Lackfinish
 plaqué en ruthenium, avec finition vernie


URBAN LITE

specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints
 technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression



www.silhouette.com

Property of Silhouette / © Silhouette

K 2901 00 0000 0000




Col. / 10 6209
INK BLUE
front: ink blue matte
temples: titanium silky matte
temple ends: dark blue
temple tips: silver matte




Col. / 30 6201
EMERALD
front: emerald matte
temples: rose gold silky matte
temple ends: dark green
temple tips: rose gold matte




Col. / 30 6210
HAVANNA MAHOGANY
front: havanna mahogany matte
temples: gold silky matte
temple ends: brown
temple tips: gold matte



Col. / 40 6050
BLACK
front: black matte
temples: black matte
temple ends: black
temple tips: black shiny




Col. / 40 6051
GREY DARK BLUE
front: grey matte
temples: dark blue matte
temple ends: black
temple tips: black shiny




Col. / 40 6058
BURGUNDY BLACK
front: red matte
temples: black matte
temple ends: black
temple tips: black shiny




Col. / 40 6104
WILD MOSS
front: green matte with dark green and blue marbling effect
temples: black matte
temple ends: black
temple tips: black shiny




Col. / 40 6105
TORTOISE
front: yellow-orange matte with brown and black marbling effect
temples: black matte
temple ends: black
temple tips: black shiny




Col. / 40 6202
BURNT ORANGE
front: burnt orange matte
temples: brown silky matte
temple ends: dark orange
temple tips: titanium matte



Col. / 60 6055
NAVY BLUE
front: navy blue matte
temples: ruthenium silky matte
temple ends: dark blue
temple tips: silver shiny



Col. / 60 6106
AMBER
front: amber matte
temples: ruthenium matte
temple ends: dark brown
temple tips: silver matte



GROOVED GLAZING

NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

Milling of optical lenses with nylon-groove


Groove-depth:	0,4 - 0,5 mm
Groove-width:	0,7 mm
Basis curve frame:	5B
Basis curve lens:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm

Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen

Nutttiefe:	0,4 - 0,5 mm
Nutbreite:	0,7 mm
Basiskurve Fassung:	5B
Basiskurve Linse:	4-6 B
Minimale Glasranddicke:	1,8 - 2,0 mm

Taillage des verres optiques avec rainure nylon

Profondeur de rainure:	0,4 - 0,5 mm
Largeur de rainure:	0,7 mm
Courbure de base de la monture:	5B
Courbure de base du verre:	4-6 B
Verre:	1,8 - 2,0 mm



Transfer shape only via formers or OMA-files!
 Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!
 Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!
ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!
ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insert lens from behind!
 Note: mounting from the front could crack the lens
 Linse von hinten einsetzen!
 Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens
 Insérez le verre par l'arrière!
 Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



NEW - NEU - NOUVEAU

The sensation of perfect vision. PREMIUM LENSES MADE BY SILHOUETTE.
 Die Sensation perfekten Sehens. HOCHWERTIGE GLÄSER AUS DEM HAUSE SILHOUETTE.
 La sensation d'une expérience visuelle parfaitement aboutie. DES VERRS HAUTE DE GAMME PAR SILHOUETTE.