

Silhouette
 ICONIC EYEWEAR MADE IN AUSTRIA. SINCE 1964.

Mod. 1587



URBAN NEO

URBAN NEO / Mod. 1587

SPARE PARTS
 ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

Boxing System / Kastensystem / Système de castes

| | | | |
|----------------------------------|----|----|-----|
| | | | |
| 51 x 47 (19,13 cm ²) | 55 | 16 | 140 |
| 53 x 49 (20,66 cm ²) | 57 | 17 | 145 |

- B 1587
BM 617-1
140 mm
145 mm
- GK 278-1
- Demo Lenses
STG 72
- n ≥ 1,6
(+ PC, Trivex)

- F 1587 51 0000 0000
- F 1587 53 0000 0000

- SHE 153-2

Cold glazing:
 Do not heaten frame for glazing or deglazing

Kaltverglasung:
 Kein Erwärmen des Rahmens für das Ein- und Aussetzen des Glases

Montage des verres à froid:
 Ne jamais chauffer la monture lors du montage / démontage des verres

We recommend base curve 5, other curves possible
 Wir empfehlen Basiskurve 5, andere Basiskurven möglich
 Nous recommandons base 5, autres courbes possible

- Clearing cloth PL 18
- Cardboard box FK 104-3

ET 156 sticker in-line glazing

METAL PARTS SURFACE / OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES

Mod. 1587
 SPX®+ frame with metal temples made of High Tech Titanium
 SPX®+ Fassung mit Metallbügel aus High Tech Titan
 Monture en SPX®+ avec branches en High Tech Titan

Col. /6630
 gold plated, with lacquer finish
 vergoldet, mit Lackfinish
 plaqué-or, avec finition vernie

Col. /2540, 4240, 4540, 6540
 with colour- and lacquer finish
 mit Farbfinish und Lackbeschichtung
 avec couleur de finition vernie

Col. /5000
 rhodium plated, with lacquer finish
 rhodiniert mit Lackfinish
 rhodié, avec finition vernie

specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints
 technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression



www.silhouette.com





Col. / 2540
TANGERINE
front: tangerine matte
temples: olive silky matte
temple ends: brown matte
temple tips: gold matte





Col. / 4240
BLACKBERRY
front: blackberry matte
temples: saffron silky matte
temple ends: blackberry matte
temple tips: blackberry matte





Col. / 4540
NIGHT BLUE
front: night blue matte
temples: copper silky matte
temple ends: night blue matte
temple tips: night blue matte




Col. / 5000
AQUA BLUE
front: aqua blue matte
temples: rhodium silky matte
temple ends: light grey matte
temple tips: silver matte



Col. / 6540
LIGHT MAUVE
front: light mauve matte
temples: aqua silky matte
temple ends: green grey matte
temple tips: silver matte




Col. / 6630
COOL GREY
front: grey matte
temples: rose gold silky matte
temple ends: grey matte
temple tips: rose gold matte



COLOURS

FARBEN / COULEURS



NEW – DOUBLE-DIGIT AND DESCRIPTIVE COLOUR CODE

Each colour group will in future have a double-digit number range, e.g. Transparent 10-14, Red 30-34, etc. Please refer to the colour circle below for details. However, the same number in the colour code does NOT mean the same colour tone.

NEU – 2-STELLIGER UND „SPRECHENDER“ FARBCODE

Künftig hat jede Farbgruppe einen 2-stelligen Zahlenbereich, z.B. Transparent 10-14, Rot 30-34 etc. Details dazu im unten abgebildeten Farbkreis. Gleiche Nummer im Farbcod bedeutet jedoch NICHT gleicher Farbton.


NOUVEAU – CODE COULEUR « PARLANT » À DEUX CHIFFRES

À l'avenir, chaque groupe de couleur portera un code à deux chiffres, par ex. transparent 10-14, rouge 30-34 etc. Plus de détails à ce sujet dans le cercle chromatique dessiné ci-dessous. Les mêmes numéros de code couleur ne signifient cependant PAS que la nuance est la même.

NEW ITEM NUMBERS

NEUE ARTIKELNUMMERN / NOUVEAUX NUMÉROS D'ARTICLE

EXAMPLE
BEISPIEL
EXEMPLE



| | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Model Modell Modèle | Colour code/Surface Farbcod/Oberfläche Code couleur/surface | Size Größe Taille |
| 1587 | 75 2540 | 51 16 140 |
| | Fullrim-Code Vollrand-Code Monture intégrale | |

IN-LINE GLAZING

Milling of optical lenses with nylon-groove


| | |
|--------------------------------|--------------|
| Groove-depth: | 0,4 - 0,5 mm |
| Groove-width: | 0,7 mm |
| Basis curve frame: | 5B |
| Basis curve lens: | 4-6 B |
| Minimum thickness of lens rim: | 1,8 - 2,0 mm |

Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen

| | |
|-------------------------|--------------|
| Nutttiefe: | 0,4 - 0,5 mm |
| Nutbreite: | 0,7 mm |
| Basiskurve Fassung: | 5B |
| Basiskurve Linse: | 4-6 B |
| Minimale Glasranddicke: | 1,8 - 2,0 mm |

Taillage des verres optiques avec rainure nylon

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Profondeur de rainure: | 0,4 - 0,5 mm |
| Largeur de rainure: | 0,7 mm |
| Courbure de base de la monture: | 5B |
| Courbure de base du verre: | 4-6 B |
| Verre: | 1,8 - 2,0 mm |



Transfer shape only via formers or OMA-files!
Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!
Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!
ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!
ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insert lens from behind!
Note: mounting from the front could crack the lens
Linse von hinten einsetzen!
Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens
Insérez le verre par l'arrière!
Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



NEW – NEU – NOUVEAU

The sensation of perfect vision. PREMIUM LENSES MADE BY SILHOUETTE.
Die Sensation perfekten Sehens. HOCHWERTIGE GLÄSER AUS DEM HAUSE SILHOUETTE.
La sensation d'une expérience visuelle parfaitement aboutie. DES VERRÉS HAUT DE GAMME PAR SILHOUETTE.