



**Silhouette**<sup>®</sup>  
AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

Mod. 1580









URBAN NEO

URBAN NEO / Mod. 1580

**SPARE PARTS**  
ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

Boxing System / Kastensystem / Système de castes

			
50 x 39 (15,28 cm <sup>2</sup> ) 52 x 40 (16,53 cm <sup>2</sup> )	54 56	16 17	140 145



ET 156 sticker in-line glazing  
ET 205 sticker if award 2017

METAL PARTS SURFACE / OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES

Mod. 1580

SPX<sup>®</sup>+ frame with metal temples made of High Tech Titanium

SPX<sup>®</sup>+ Fassung mit Metallbügel aus High Tech Titan

Monture en SPX<sup>®</sup>+ avec branches en High Tech Titan

Col. /6530

gold plated, with lacquer finish  
vergoldet, mit Lackfinish  
plaque-or, avec finition vernie

Col. /3540, 4040, 6040, 6140  
with colour- and lacquer-finish  
mit Farbfinish und Lackbeschichtung  
avec couleur de finition vernie


Col. /4560

ruthenium plated, with lacquer finish  
mit Ruthenium beschichtet, mit Lackfinish  
plaque en ruthenium, avec finition vernie

specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints  
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  
sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

www.silhouette.com

**COLOURS**  
FARBEN / COULEURS



**NEW – DOUBLE-DIGIT AND DESCRIPTIVE COLOUR CODE**  
Each colour group will in future have a double-digit number range, e.g. Transparent 10-14, Red 30-34, etc. Please refer to the colour circle below for details. However, the same number in the colour code does NOT mean the same colour tone.


**NEU – 2-STELLIGER UND „SPRECHENDER“ FARBCODE**  
Künftig hat jede Farbgruppe einen 2-stelligen Zahlenbereich, z.B. Transparent 10-14, Rot 30-34 etc. Details dazu im unten abgebildeten Farbkreis. Gleiche Nummer im Farbcode bedeutet jedoch NICHT gleicher Farbton.

**NOUVEAU – CODE COULEUR « PARLANT » À DEUX CHIFFRES**  
À l'avenir, chaque groupe de couleur portera un code à deux chiffres, par ex. transparent 10-14, rouge 30-34 etc. Plus de détails à ce sujet dans le cercle chromatique dessiné ci-dessous. Les mêmes numéros de code couleur ne signifient cependant PAS que la nuance est la même.

**NEW ITEM NUMBERS**

NEUE ARTIKELNUMMERN / NOUVEAUX NUMÉROS D'ARTICLE

EXAMPLE  
BEISPIEL  
EXEMPLE




1580 75 3540 50 16


Model / Modell / Modèle: 1580  
Colour code / Surface / Farbcode / Oberfläche / Code couleur / surface: 75 3540  
Size / Größe / Taille: 50 16




**Col. / 3540**  
AURORA MAGENTA  
front: magenta matte with print blue iridescent  
temples: black shiny  
temple ends: black matte  
temple tips: black shiny




**Col. / 4040**  
WILD BERRY  
front: aubergine matte with havanna effect brown and blackberry  
temples: violet silky matte  
temple ends: blackberry matte  
temple tips: titanium matte




**Col. / 4560**  
AURORA NAVY  
front: dark navy matte with print blue iridescent  
temples: ruthenium shiny  
temple ends: black matte  
temple tips: black shiny




**Col. / 6040**  
INK / COPPER  
front: ink matte with print copper metallic  
temples: copper shiny  
temple ends: dark blue shiny  
temple tips: copper metallic silky matte



**Col. / 6140**  
WILD KIWI  
front: light brown matte with havanna effect kiwi and red brown  
temples: taupe matte  
temple ends: red brown matte  
temple tips: gold matte



**Col. / 6530**  
DUSTY ROSE / GREY  
front: light violet matte with print grey varnished  
temples: rose gold shiny  
temple ends: grey matte  
temple tips: rose gold shiny



**Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen**

Nuttiefe:	0,4 - 0,5 mm
Nutbreite:	0,7 mm
Basiskurve Fassung:	5B
Basiskurve Linse:	4-6 B
Minimale Glasranddicke:	1,8 - 2,0 mm


**Milling of optical lenses with nylon-groove**

Groove-depth:	0,4 - 0,5 mm
Groove-width:	0,7 mm
Basis curve frame:	5B
Basis curve lens:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm

**Taillage des verres optiques avec rainure nylon**

Profondeur de rainure:	0,4 - 0,5 mm
Largeur de rainure:	0,7 mm
Courbure de base de la monture:	5B
Courbure de base du verre:	4-6 B
Verre:	1,8 - 2,0 mm

**IN-LINE GLAZING**



Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!  
Transfer shape only via formers or OMA-files!  
Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

**ACHTUNG:** wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!  
**ATTENTION:** due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!  
**ATTENTION:** en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Linse von hinten einsetzen!  
Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

Insert lens from behind!  
Note: mounting from the front could crack the lens

Insérez le verre par l'arrière!  
Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



**NEU - NEW - NOUVEAU**

Die Sensation perfekten Sehens. HOCHWERTIGE GLÄSER AUS DEM HAUSE SILHOUETTE.  
The sensation of perfect vision. PREMIUM LENSES MADE BY SILHOUETTE.  
La sensation d'une expérience visuelle parfaitement aboutie. DES VERRÉS HAUTE DE GAMME PAR SILHOUETTE.