




LITE WAVE

Mod. 4559

Try it. Wear it. Love it.

*Silhouette*

ICONIC EYEWEAR MADE IN AUSTRIA. SINCE 1964.



1

Clean lines featuring ultra-precise laser cutting for an architectural finish  
Klare Linienführung mit architektonischer Anmutung durch hochpräzise Laserfertigung  
Lignes claires à l'effet architectural grâce à une fabrication au laser haute précision

---

2

Newly developed, innovative lock mechanism for simplified lens-fitting  
Neu entwickelter, innovativer Schließblock für einfache Verglasung  
Nouveau palier de blocage innovat pour faciliter le montage des verres

---

3

High-quality titanium from Silhouette	Silhouettes hochwertiges Titanium	Titane haute qualité Silhouette
• Light-weight designs (only 3.68 grams)	• Leichtgewichtige Designs (nur 3,68 Gramm)	• Design léger (seulement 3,68 g)
• Flexible yet stable	• Flexibel und trotzdem stabil	• À la fois flexibles et stables
• Highly durable	• Widerstandsfähig	• Solides
• Hypoallergenic	• Hypoallergen	• Hypoallergéniques

---

4

Easy handling thanks to the maintenance-free hook ring  
Einfache Handhabung durch wartungsfreies Hakenscharnier  
Manipulation facile grâce aux charnières à crochets sans maintenance

---

5

Adjustable and easy-to-trim temples for a perfect fit  
Perfekter Sitz durch anpassbaren und einfach kürzbaren Bügel  
Maintien parfait grâce à des branches adaptables et faciles à raccourcir

# COLOURS

FARBEN / COULEURS



## Col. / 75 3530 BALANCED ROSE

**Front:** rose gold silky matte  
**Temples:** rose gold silky matte  
**Decoration:** rose matte  
**Temple ends:** ivory matte  
**Temple tips:** rose gold matte

Mittelteil / Face: rose gold seidenmatt / or rosé satiné mat  
Bügel / Branches: rose gold seidenmatt / or rosé satiné mat  
Dekor / Décoration: rose matt / rose mat  
Bügelenden / Manchons: elfenbein matt / ivoire mat  
Bügelabschluss / Embouts des machons: rose gold matt / or rosé mat

---



## Col. / 75 4040 VELVET CASSIS

**Front:** cassis silky matte  
**Temples:** cassis silky matte  
**Decoration:** cassis matte  
**Temple ends:** cassis matte  
**Temple tips:** titanium matte

Mittelteil / Face: cassis seidenmatt / cassis satiné mat  
Bügel / Branches: cassis seidenmatt / cassis satiné mat  
Dekor / Décoration: cassis matt / cassis mat  
Bügelenden / Manchons: cassis matt / cassis mat  
Bügelabschluss / Embouts des machons: titan matt / titane mat

---



## Col. / 75 5040 TONIC AGAVE

**Front:** agave silky matte  
**Temples:** agave silky matte  
**Decoration:** agave matte  
**Temple ends:** agave matte  
**Temple tips:** silver matte

Mittelteil / Face: agave seidenmatt / agave satiné mat  
Bügel / Branches: agave seidenmatt / agave satiné mat  
Dekor / Décoration: agave matt / agave mat  
Bügelenden / Manchons: agave matt / agave mat  
Bügelabschluss / Embouts des machons: silber matt / argenté mat

---



## Col. / 75 5540 RESTFUL OLIVE

**Front:** olive silky matte  
**Temples:** olive silky matte  
**Decoration:** olive matte  
**Temple ends:** olive matte  
**Temple tips:** titanium matte

Mittelteil / Face: oliv seidenmatt / olive satiné mat  
Bügel / Branches: oliv seidenmatt / olive satiné mat  
Dekor / Décoration: oliv matt / olive mat  
Bügelenden / Manchons: oliv matt / olive mat  
Bügelabschluss / Embouts des machons: titan matt / titane mat

## GROOVED GLAZING


NUT VERGLASUNG / TAILLAGE AVEC RAINURE

### Milling of optical lenses with groove

Optische Linse mit Nut schleifen

Taillage des verres optiques avec rainure

Groove-depth: Nuttiefe/Profondeur de rainure:	0,6 mm
Groove-width: Nutbreite/Largeur de rainure:	0,7 mm
Basis curve frame: Basiskurve Fassung/Courbure de base de la monture:	5
Basis curve lens: Basiskurve Linse/Courbure de base du verre:	3-6
Minimum thickness of lens rim: Minimale Glasranddicke/Verre:	1,8 - 2,0 mm



Insert lens from behind!

**Note:** mounting from the front could crack the lens

Linse von hinten einsetzen!


**Notiz:** beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens


Insérez le verre par l'arrière!


**Note:** l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre




THE ONENESS OF LENSES, FRAMES AND SERVICE.  
DIE EINHEIT AUS GLÄSERN, FASSUNG UND SERVICE.  
QUAND VERRES, MONTURE ET SERVICE NE FONT QU'UN.

  
53 x 44 (18,69 cm²)  
55 x 46 (20,13 cm²)


  
56  
58

  
15  
16

  
135  
140


## SPARE PARTS


ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE


 B 4559  
BM 620-1  
135 mm  
140 mm

 GK 278-1

 AC 525

 BLS 85  
SP 96 GL


 Demo Lenses  
STG 72


 Demo Lenses  
STG 70


We recommend base curve 5, other curves possible  
Wir empfehlen Basiskurve 5, andere Basiskurven möglich  
Nous recommandons une base 5, autres courbes possible


## EQUIPMENT

AUSSTATTUNG / ÉQUIPEMENT

 P.0036  
universal mounting-box  
Universal-Montage-Box  
boîte de montage universelle

 AC 542 Demontage tool

 Case SHE 246  
Cleaning cloth PL 37  
Cardboard box FK 104-3  
Rubber ring MH3  
Technical info VH 92

 n ≥ 1,6  
(+ PC, Trivex)

## METAL PARTS SURFACE

OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES

Col. / 75 4040, 5040, 5540  
with colour- and lacquer finish  
mit Farbfinish und Lackbeschichtung  
avec couleur de finition et couche de vernis

Col. / 75 3530  
gold plated, with lacquer finish  
vergoldet, mit Lackfinish  
plaqué or, avec finition vernie

## MATERIAL

MATERIAL / MATÉRIAUX

Frame made of High-Tech Titanium  
with parts of SPX®+  
Brillenfassung aus High-Tech Titan  
mit Teilen aus SPX®+  
Monture en titane high-tech avec  
parties en SPX®+



THE ONENESS OF LENSES, FRAMES AND SERVICE.  
DIE EINHEIT AUS GLÄSERN, FASSUNG UND SERVICE.  
QUAND VERRES, MONTURE ET SERVICE NE FONT QU'UN.